



Cabo de conexão com soquete

ADOGF040MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC152

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	266,8
Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------


**Cabo de conexão com soquete**

ADOGF040MSS0010H04

conexão elétricacabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco