


## Caixa separadora

ZDO8F039MSS0005H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC054

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Área de aplicação

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Dados elétricos


|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Tensão de operação                  | [M] | 10...30 DC |
| Classe de proteção                  |     | III        |
| Capacidade de carga por módulo/slot | [A] | 2          |
| Capacidade de carga total           | [A] | 6          |



## Caixa separadora

ZDO8F039MSS0005H10

| Condições ambientais                                                                                          |                                      |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                                                                          | [°C]                                 | -25...90                                                                      |
| Proteção                                                                                                      |                                      | IP 68                                                                         |
| Dados mecânicos                                                                                               |                                      |                                                                               |
| Peso                                                                                                          | [g]                                  | 663                                                                           |
| Dimensões                                                                                                     | [mm]                                 | 21 x 26 x 145                                                                 |
| Materiais                                                                                                     |                                      | PBT-GF20; latão niquelado                                                     |
| Material do invólucro                                                                                         |                                      | PBT-GF 20 / latão, niquelado                                                  |
| Quantidade de slots do distribuidor central                                                                   |                                      | 8                                                                             |
| Versão do conector                                                                                            |                                      | M8                                                                            |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos                                                                       |                                      | sim                                                                           |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos                                                                       | raio de flexão em aplicação flexível | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                                                                                               | velocidade de movimento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                                                                                               | ciclos de curvatura                  | > 5 Mio.                                                                      |
|                                                                                                               | esforço de torção                    | ± 180 °/m                                                                     |
| Displays / elementos de operação                                                                              |                                      |                                                                               |
| Display                                                                                                       | Status de chaveamento                | 8 x LED, amarelo                                                              |
|                                                                                                               | em operação                          | 1 x LED, verde                                                                |
| Observações                                                                                                   |                                      |                                                                               |
| Unidades por embalagem                                                                                        |                                      | 1 peça                                                                        |
| conexão elétrica                                                                                              |                                      |                                                                               |
| cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |                                      |                                                                               |
| conexão elétrica - slot                                                                                       |                                      |                                                                               |
| Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado                       |                                      |                                                                               |
|                                                                                                               |                                      |                                                                               |





## Caixa separadora

ZDO8F039MSS0005H10

### Conexão



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Cores dos fios : |
| BK = | preto            |
| BN = | marrom           |
| BU = | azul             |
| GN = | verde            |
| GY = | cinza            |
| PK = | rosa             |
| RD = | vermelho         |
| VT = | violeta          |
| WH = | branco           |
| YE = | amarelo          |