


Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC050

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
-------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	6

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	81,6
------	-----	------



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materiais	PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



E11216



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

