




Caixa separadora

ZD08F04HMSS0010H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	6
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora

ZDO8F04HMSS0010H10

Dados mecânicos		
Peso	[g]	1443,2
Dimensões	[mm]	21 x 26 x 145
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M8
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	16 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,1 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado		

Caixa separadora

ZDO8F04HMSS0010H10

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo

E11218

Caixa separadora

ZDO8F04HMSS0010H10

