




Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga por módulo/slot

[A]

2

Capacidade de carga total

[A]

6

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

85,8

Materiais

PBT-GF20; latão niquelado

Material do invólucro

PBT-GF 20 / latão, niquelado

E11219



Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão


Conexão: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado



Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

