

Cabo de conexão com soquete

ADOAF040VAS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT139

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo de conexão com soquete

ADOAF040VAS0005E04

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco