

## Cabo de conexão com soquete

ADOAF040VAS0025E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT141

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

## Dados mecânicos

Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

## Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

# E11222



## Cabo de conexão com soquete

ADOAF040VAS0025E04


### conexão elétrica

cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco