



Cabo de conexão com soquete

ADOGF040VAS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial

sem silicone

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade

1 peça

E11224



Cabo de conexão com soquete

ADOGF040VAS0010E04


conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco