


Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0005H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 DC
Capacidade de carga total	[A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	579
Dimensões	[mm]	45 x 20 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 12,5 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	esforço de torção	± 180 °/m

E11226



Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0005H10

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	não conectado
R:	não conectado
G:	não conectado
M:	não conectado
Cores dos fios :	
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo