


## Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0010H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação [V]	< 30 DC	
Capacidade de carga total [A]	3	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso [g]	1107,5	
Dimensões [mm]	45 x 20 x 47	
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 12,5 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s <sup>2</sup>
	esforço de torção	± 180 °/m

# E11227



## Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0010H10

### Observações

Unidades por embalagem


1 peça

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	não conectado
R:	não conectado
G:	não conectado
M:	não conectado
	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo