


E11228



Cabo em Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Área de aplicação	
Característica especial	sem halogênio
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	63
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - soquete A


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Cabo em Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Conexão



conexão elétrica - conector B

cabo: 0,15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica - conector C

cabo: 0,15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

