

E11229




Jumper

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11230

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11229




Jumper

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

