


E11230




Jumper

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



Área de aplicação	
Característica especial	sem halogênio
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	331,8
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm






Jumper

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

