


E11248



Cabo de conexão com soquete

ADOAA050MSS0005H04



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 300 AC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

165,2

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E11248



Cabo de conexão com soquete

ADOAA050MSS0005H04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco