


## Soquete confeccionável

SDOAH040VASFKPG



## Área de aplicação

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                    |

## Dados elétricos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensão de operação [V]        | < 45 AC / < 70 DC |
| Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C)     |

## Condições ambientais

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
| Proteção                  | IP 68    |

## Dados mecânicos

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Peso [g]              | 28,2                           |
| Dimensões [mm]        | 39 x 19 x 31                   |
| Materiais             | PBT                            |
| Material do invólucro | PBT                            |
| Material porca        | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |

## Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

# E11252



## Soquete confeccionável

SDOAH040VASFKPG

### conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



### Conexão

