



Cabo de conexão com conector

ASTGH050MSS0002H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 42

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça



Cabo de conexão com conector


ASTGH050MSS0002H05

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo