


E11255



Plugável

SSTGF040MSSFKPG



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	11,2
Dimensões	[mm]	12 x 12 x 50
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11255



Plugável


SSTGF040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: 0,14...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

