




Cabo de conexão com conector

ASTGH040MSS0003H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC077

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 48

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11282



Cabo de conexão com conector


ASTGH040MSS0003H04

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco