




Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Dados elétricos

Tensão de operação	[M]	< 45 AC / < 70 DC
--------------------	-----	-------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	19,6
Rosca de instalação		M20
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado



E11295



Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco