




Cabo de conexão com conector

ASTGH030VAS0001A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC076  
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



| Área de aplicação       |      |                                |
|-------------------------|------|--------------------------------|
| Característica especial |      | sem silicone                   |
| Sem silicone            |      | sim                            |
| Dados elétricos         |      |                                |
| Tensão de operação      | [V]  | < 250 AC / < 300 DC            |
| Condições ambientais    |      |                                |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...70                       |
| Proteção                |      | IP 67                          |
| Dados mecânicos         |      |                                |
| Dimensões               | [mm] | 15 x 15 x 41,5                 |
| Materiais               |      | PVC                            |
| Material do invólucro   |      | PVC                            |
| Material porca          |      | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
| Observações             |      |                                |
| Unidades por embalagem  |      | 1 peça                         |

**Cabo de conexão com conector**

ASTGH030VAS0001A03

**conexão elétrica**cabo: 1 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

**Conexão**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =

Cores dos fios :  
preto  
marrom  
azul