



Jumper


VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Característica especial	sem halogênio
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

