


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Área de aplicação**

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento
em operação

1 x LED, amarelo

1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Jumper

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

