




Jumper

VDOAF040MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Jumper

VDOAF040MSS00,6H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

