




Jumper

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	



Jumper


VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

