


Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0005K08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Área de aplicação

Característica especial

cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total [A]

2

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]

372

Dimensões [mm]

15 x 15 x 43

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E12403



Cabo de conexão com soquete


ADOGH080MSS0005K08

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR, preto, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	violeta
WH =	branco
screen =	tela