


# E12404



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0010K08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.  
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



### Campo de aplicação

Característica especial

cabo blindado

### Dados elétricos

Tensão de operação [V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total [A]

2

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g]

731,8

Dimensões [mm]

15 x 15 x 43

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

### Notas

Quantidade

1 peça



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0010K08

### conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, preto, blindado; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



### Conexão



Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

|          |         |
|----------|---------|
| BK =     | preto   |
| BN =     | marrom  |
| BU =     | azul    |
| GY =     | cinza   |
| PK =     | rosa    |
| OG =     | laranja |
| VT =     | violeta |
| WH =     | branco  |
| screen = | tela    |