


E12423



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Campo de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Modelo	cabo de Ethernet, código D

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	1369
Dimensões [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

