




Jumper

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



| Campo de aplicação                      |                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                 | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |                                                                                                |
| Modelo                                  | cabo de energia, codificação T                                    |                                                                                                |
| Dados elétricos                         |                                                                   |                                                                                                |
| Tensão de operação                      | [V]                                                               | < 60 DC                                                                                        |
| Capacidade de carga total               | [A]                                                               | 12                                                                                             |
| Condições ambientais                    |                                                                   |                                                                                                |
| Temperatura ambiente                    | [°C]                                                              | -25...85                                                                                       |
| Proteção                                |                                                                   | IP 67                                                                                          |
| Dados mecânicos                         |                                                                   |                                                                                                |
| Peso                                    | [g]                                                               | 2163,5                                                                                         |
| Dimensões                               | [mm]                                                              | 15,4 x 15,4 x 54,8                                                                             |
| Materiais                               |                                                                   | PUR                                                                                            |
| Material do invólucro                   |                                                                   | PUR                                                                                            |
| Material porca                          |                                                                   | zinco moldado sob pressão, niquelado                                                           |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos |                                                                   | sim                                                                                            |
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível                              | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                                     |
|                                         | Raio de flexão para instalação fixa                               | mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo                                                             |
|                                         | velocidade de movimento                                           | no máx. 3 m/s com um comprimento de percurso horizontal de 5 m e uma aceleração máx. de 5 m/s² |
|                                         | ciclos de curvatura                                               | > 4 Mio.                                                                                       |

## Jumper

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

## Notas

Quantidade

1 peça

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



## conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR, preto; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Conexão



## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PUR

