


Cabo de conexão com soquete

ADOGD040ZDS0002H04



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Modelo

cabo de energia, codificação T

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 60 DC

Capacidade de carga total

[A]

12

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

242,7

Dimensões

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Materiais

PP

Material do invólucro

TPU

Material porca

zinco moldado sob pressão, níquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E12430



Cabo de conexão com soquete


ADOGD040ZDS0002H04

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco