

E12432



Jumper


VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Campo de aplicação	
Característica especial	sem halogênio
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	51
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



E12432



Jumper

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

