


E12436



Cabo de conexão com conector

ASTGH080MSS0002H08



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 133

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



E12436



Cabo de conexão com conector

ASTGH080MSS0002H08

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	violeta
WH =	branco