




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP



Campo de aplicação

Característica especial	revestimento anti-adesivo
Modelo	com batente fixo

Dados mecânicos

Peso [g]	118,5
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm]	M36 x 1,5
Designação da rosca	M36 x 1,5
Diâmetro interno [mm]	30
Materiais	latão revestimento anti-adesivo; Porcas: latão revestimento anti-adesivo
Máx. torque de aperto [Nm]	7; (porcas de fixação: 20)

Acessórios

Material incluído	Porcas: 2
-------------------	-----------

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

diagrama e curvas

Montagem

