


Cabo de conexão com soquete

ADOAH120MSS0005H12



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC/DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total

[A]

1,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

326

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

zinco moldado sob pressão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

sim

Tolerâncias para dobras e deslocamentos

raio de flexão em aplicação flexível

mín. 10 x diâmetro do cabo

velocidade de movimento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

ciclos de curvatura

> 2 Mio.

esforço de torção

360 °/m



Cabo de conexão com soquete

ADOAH120MSS0005H12

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, níquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Cores dos fios :	
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
GY/PK =	cinza / rosa
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo
RD/BU =	vermelho / azul