E12459

Jumper

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



CE

Campo de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	110,1
Material do invólucro		latão, niquelado / TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E12459

Jumper

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, preto, Ø 4,8 mm, blindado; 5 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada