


E12460



Jumper


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Campo de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] < 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] -20...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso	[g] 111,4
Material do invólucro	latão, niquelado / TPU
Material porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



E12460




Jumper

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, preto, Ø 6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

