


E12463



Soquete confeccionável

SDOGF030MSSFKPG



Área de aplicação

Característica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC/DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 10,7

Dimensões [mm] 12 x 12 x 45

Materiais PBT; PA

Material do invólucro PBT / PA

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E12463



Soquete confeccionável

SDOGF030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: 0,14...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

