


E12481



Distribuidor Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 DC
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	4
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	23,9
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	zinco moldado sob pressão
Versão do conector	M12

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12481



Distribuidor Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado

