


E12490



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Campo de aplicação

Característica especial	cabo blindado
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	cabo Patch cruzado; cabo Patch

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção	IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45)	

Dados mecânicos

Peso	[g]	73,1
Materiais	TPU / PA	
Material do invólucro	PA / TPU	
Material porca	zinco moldado sob pressão, níquelado	

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E12490



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

conexão elétrica - conector M12


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; 2 x 2 x 0,38 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: TPU

