


Soquete confeccionável

SDOGD040ZDSFKP



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo	cabo de energia, codificação T
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 DC
Capacidade de carga total [A]	12; (na utilização de condutores com 1,5 mm²)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	29
Material do invólucro	PA
Material porca	zinco moldado sob pressão
Material da vedação	NBR

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12499



Soquete confeccionável


SDOGD040ZDSFKP

conexão elétrica

terminais parafusados: 0,75...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; vedação: NBR; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm



Conexão

