


E12500



Plugável

SSTGH040ZDSFKG



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo de energia, codificação T
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 DC
Capacidade de carga total	[A]	12; (na utilização de condutores com 1,5 mm²)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,7
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 65,5
Material do invólucro		PA
Material porca		zinco moldado sob pressão
Material da vedação		NBR
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Plugável

SSTGH040ZDSFKG

conexão elétrica

terminais parafusados: 0,75...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; vedação: NBR; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm



Conexão

