


E12509



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Área de aplicação	
Aplicação	NAMUR
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 15 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	62,9
Materiais	TPU; PUR
Material do invólucro	TPU / PUR
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Acessórios	
Material incluído	parafuso área para marcação
Observações	
Observações	Em caso de aplicação em zona 0, grupo IIB ou IIC, o operador deve evitar cargas eletrostáticas intensas junto à tomada de cabos.
Unidades por embalagem	1 peça




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

