


Cabo de conexão com conector

ASTGN040ZDS0002L04



Campo de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Modelo	cabo de Ethernet, código D

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	151,5
Dimensões [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E12510



Cabo de conexão com conector

ASTGN040ZDS0002L04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



BU =
OG =
WH =
YE =

Cores dos fios :
azul
laranja
branco
amarelo