


# E12524



## Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Condições ambientais	
Temperatura ambiente	[°C] -30...80
Dados mecânicos	
Peso	[g] 602,5
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm] 102
Cabeçote do flange tipo ISO	F10
Parafuso de arrasto	M8
Materiais	suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça