


E12529



Distribuidor Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Campo de aplicação	
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	60 AC/DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	37,1
Materiais	PUR preto
Material do invólucro	PUR, sem halogênio
Notas	
Quantidade	1 peça

E12529




Distribuidor Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PUR, sem halogênio; Contatos: dourado



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PUR, sem halogênio; Contatos: dourado



Conexão

