

Cabo de conexão com soquete

ADOGS020PLS0001H02



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-20...85
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso	[g]	54,5
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E12549



Cabo de conexão com soquete

ADOGS020PLS0001H02

conexão elétrica


cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Corpo: PA; Contatos: niquelado



Conexão



BK =
BN =

Cores dos fios :
preto
marrom