


Jumper

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

12...24 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Temperatura ambiente

[°C]

(móvel)

-30...70

Proteção

IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso

[g]

173,7

Material do invólucro

PA

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E12557



Jumper

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 6,4 mm; retorcido; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x conector DEUTSCH, reto; Corpo: PA; Contatos: niquelado



Conexão

