


E12563



Cabo em Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Campo de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	8...32 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	461,3
Materiais	PA; soquete: TPU laranja; vedação: FKM	
Material porca	latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central	2	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

E12563



Cabo em Y


YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Notas


Quantidade 1 peça

conexão elétrica - conector DEUTSCH

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



Conexão



conexão elétrica - soquete

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

