


E12566



Cabos de conexão com conector AMP

ADOGX060--A005E06



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12...24 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67; (conector compatível encaixado)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	576,5
Materiais		PBT
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E12566



Cabos de conexão com conector AMP


ADOGX060--A005E06

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão



BN =
RD =
WH =

Cores dos fios :
marrom
vermelho
branco

Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: niquelado