




Soquete de instalação

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 anel O

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	38,9
Rosca de instalação		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão



E12570



Soquete de instalação

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco