




Conector fêmea AMP confeccionável

SDOGV060--AFKCR



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	12...24 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67; (conector compatível encaixado)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	14
Dimensões	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiais		invólucro dos soquete: PBT; Contatos: estanhado
Acessórios		
Material incluído		tampão: 6
		Isolação individual de cada fio: 2 x 0,5 mm²
		Isolação individual de cada fio: 4 x 2,5 mm²
		Contato de crimpagem: 6
conexão elétrica		
terminais: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Conector fêmea AMP confeccionável

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão



Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: estanhado